



Echelle plate-forme repliable Safemaster S, Nombre de marches avec plancher: 7



Données de commande

N° commande	966275 7
GTIN	4003866416776
Classe d'article	96Z

Description

Exécution:

Echelles plates-formes compactes avec marches de 80 mm de profondeur. Plate-forme de travail (400×400 mm) avec garde-corps sur 3 côtés et plateau. Stabilité optimale grâce à un assemblage rigide des deux côtés.

Norme:

EN 131

Description technique

Poids	17,4 kg
Largeur surface de base	0,74 m
Hauteur de plate-forme	1,85 m
Plateau disponible	oui
Stabilisateur genoux	non
Accessibilité	d'un seul côté
Largeur plate-forme	400 mm

Profondeur d'échelon/de marche	80 mm
Sécurité d'écartement	Assemblage rigide des deux côtés
Prof. surface de base	1,6 m
Norme	EN 131
Main courante	2
Profondeur plate-forme	400 mm
Nombre de marches avec plancher	7
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Principe "two hands free"	oui
Safer Step	oui
Type de produit	Echelles plates-formes