




Echelle pliante avec plate-forme, simple accès, Nombre de marches avec plancher: 3



Données de commande

N° commande	966272 3
GTIN	4003866416325
Classe d'article	96Z

Description

Exécution:

Echelle pliante à marches serties de 80 mm de profondeur. Grande plate-forme de travail avec revêtement en tôle d'aluminium striée (380×390 mm). Plateau en aluminium. De série, 2 mains courantes pour une montée et une descente sûres. Stabilité optimale grâce à 2 sangles en perlon très résistantes comme sécurité d'écartement (à partir de 5 marches).

Norme:

EN 131.

Description technique

Profondeur plate-forme	390 mm
Amplitude au sol	0,59 m
Accessibilité	d'un seul côté
Plateau disponible	oui
Nombre de marches avec plancher	3

Norme	EN 131
Poids	9,5 kg
Profondeur d'échelon/de marche	80 mm
Sécurité d'écartement	2 sangles en perlon très résistantes
Hauteur de plate-forme	0,77 m
Main courante	2
Largeur plate-forme	380 mm
Hauteur de travail env.	2,8 m
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Principe "two hands free"	oui
Safer Step	oui
Type de produit	Echelles plates-formes