

**Echafaudage pliant, modèle normal, Hauteur plate-forme: 900/A mm****Données de commande**

N° commande	966310 900/A
GTIN	4003866537600
Classe d'article	96Y

Description**Exécution:**

Largeur de l'échafaudage 0,68 m;

Longueur de l'échafaudage 1,80 m.

Avec pièces de série à monter.

Module de base repliable pour un montage et un démontage rapides.

Encombrement minimal lors du transport et du stockage.

Ø des roulettes: 125 mm, avec tenons (fixes). Plate-forme **sans** trappe de passage.

Description:

Gamme Z 600 / Z 500

Caractéristique(s):

Gamme Z 600 / Z 500

Norme:

DIN EN 1004

Charge admissible échelles et plates-formes: 200 kg

Hauteur de travail env.: 2,9 m

Hauteur échafaudage: 1,9 m

Poids: 33,3 kg

Description technique

Ø rouettes directrices	125 mm
Norme	DIN EN 1004
Hauteur plate-forme	900 mm
Poids	33,3 kg
Largeur échafaudage	0,68 m
Longueur échafaudage	1,8 m
Hauteur de travail env.	2,9 m
Exécution plate-forme	Sans trappe de passage
Hauteur échafaudage	1,9 m
Charge admissible échelles et plates-formes	200 kg