



## Echelle plate-forme repliable Safemaster S, Nombre de marches avec plancher: 9



### Données de commande

N° commande	966275 9
GTIN	4003866416790
Classe d'article	96Z

### Description

#### Exécution:

Echelles plates-formes compactes avec marches de 80 mm de profondeur. Plate-forme de travail (400×400 mm) avec garde-corps sur 3 côtés et plateau. Stabilité optimale grâce à un assemblage rigide des deux côtés.

#### Norme:

**EN 131**

### Description technique

Main courante	2
Largeur surface de base	0,8 m
Largeur plate-forme	400 mm
Poids	20,4 kg
Norme	EN 131
Hauteur de plate-forme	2,34 m
Accessibilité	d'un seul côté

Prof. surface de base	1,93 m
Plateau disponible	oui
Sécurité d'écartement	Assemblage rigide des deux côtés
Nombre de marches avec plancher	9
Profondeur plate-forme	400 mm
Stabilisateur genoux	non
Profondeur d'échelon/de marche	80 mm
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Principe "two hands free"	oui
Safer Step	oui
Type de produit	Echelles plates-formes