

**Echafaudage pliant, modèle normal, Hauteur plate-forme: 900/B mm****Données de commande**

N° commande	966310 900/B
GTIN	4003866537617
Classe d'article	96Y

Description**Exécution:**

Largeur de l'échafaudage 0,68 m;

Longueur de l'échafaudage 1,80 m.

Avec pièces de série à monter.

Module de base repliable pour un montage et un démontage rapides.

Encombrement minimal lors du transport et du stockage.

Ø des roulettes: 125 mm, avec tenons (fixes). Plate-forme **avec** trappe de passage.

Description:

Gamme Z 600 / Z 500

Caractéristique(s):

Gamme Z 600 / Z 500

Norme:

DIN EN 1004

Charge admissible échelles et plates-formes: 200 kg

Hauteur de travail env.: 2,9 m

Hauteur échafaudage: 1,9 m

Poids: 33,8 kg

Description technique

Hauteur plate-forme	900 mm
Exécution plate-forme	Avec trappe de passage
Ø rouettes directrices	125 mm
Poids	33,8 kg
Longueur échafaudage	1,8 m
Hauteur échafaudage	1,9 m
Largeur échafaudage	0,68 m
Hauteur de travail env.	2,9 m
Norme	DIN EN 1004
Charge admissible échelles et plates-formes	200 kg