



Echelle plate-forme télescopique, Nombre de marches avec plancher: 5



Données de commande

N° commande	966285 5
GTIN	4003866413256
Classe d'article	96Z

Description

Exécution:

Grande surface de travail 665×440 mm, avec garde-corps et stabilisateurs genoux. Réglage en hauteur aisé suivant le principe de l'échelle coulissante.

Avec consoles pivotantes. Déplacement aisé grâce à deux roulettes, également à l'état monté. Déploiement automatique des mains courantes et des garde-corps lors du montage.

Norme:

EN 131.

Description technique

Nombre de roulettes	2
Norme	EN 131
Nombre de marches avec plancher	5
Largeur plate-forme	440 mm
Stabilisateur genoux	oui
Longueur stabilisateurs (repliés)	1 m

Poids	28 kg
Profondeur plate-forme	665 mm
Hauteur de plate-forme sans garde-corps au pas	0,81 / 1,08 / 1,34 m
Longueur stabilisateurs (déployés)	1 m
Accessibilité	d'un seul côté
Main courante	2
Largeur stabilisateurs (déployés)	1,45 m
Largeur stabilisateurs (repliés)	1,45 m
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Principe "two hands free"	oui
Safer Step	oui
Type de produit	Echelles plates-formes