




Echelle pliante avec plate-forme, simple accès, Nombre de marches avec plancher: 5



Données de commande

N° commande	966272 5
GTIN	4003866416349
Classe d'article	96Z

Description

Exécution:

Echelle pliante à marches serties de 80 mm de profondeur. Grande plate-forme de travail avec revêtement en tôle d'aluminium striée (380×390 mm). Plateau en aluminium. De série, 2 mains courantes pour une montée et une descente sûres. Stabilité optimale grâce à 2 sangles en perlon très résistantes comme sécurité d'écartement (à partir de 5 marches).

Norme:

EN 131.

Description technique

Main courante	2
Poids	12 kg
Hauteur de plate-forme	1,29 m
Accessibilité	d'un seul côté
Largeur plate-forme	380 mm

Profondeur d'échelon/de marche	80 mm
Hauteur de travail env.	3,3 m
Norme	EN 131
Profondeur plate-forme	390 mm
Nombre de marches avec plancher	5
Sécurité d'écartement	2 sangles en perlon très résistantes
Plateau disponible	oui
Amplitude au sol	0,65 m
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Principe "two hands free"	oui
Safer Step	oui
Type de produit	Echelles plates-formes