



## Echelle plate-forme télescopique, Nombre de marches avec plancher: 7



### Données de commande

N° commande	966285 7
GTIN	4003866413263
Classe d'article	96Z

### Description

#### Exécution:

Grande surface de travail 665×440 mm, avec garde-corps et stabilisateurs genoux. Réglage en hauteur aisé suivant le principe de l'échelle coulissante.

Avec consoles pivotantes. Déplacement aisé grâce à deux roulettes, également à l'état monté. Déploiement automatique des mains courantes et des garde-corps lors du montage.

#### Norme:

**EN 131.**

### Description technique

Accessibilité	d'un seul côté
Nombre de marches avec plancher	7
Longueur stabilisateurs (repliés)	0,81 m
Profondeur plate-forme	665 mm
Longueur stabilisateurs (déployés)	2,25 m
Stabilisateur genoux	oui

Nombre de roulettes	2
Largeur stabilisateurs (repliés)	1,8 m
Norme	EN 131
Hauteur de plate-forme sans garde-corps au pas	1,05 / 1,30 / 1,60 / 1,83 m
Main courante	2
Largeur plate-forme	440 mm
Largeur stabilisateurs (déployés)	1,8 m
Poids	34 kg
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Principe "two hands free"	oui
Safer Step	oui
Type de produit	Echelles plates-formes