

**Garant****Maillet à frappe amortie avec embouts en caoutchouc (noir), Noir, Ø / matériau corps: 80Gmm**

## Données de commande

N° commande	752500 80G
GTIN	4045197992291
Classe d'article	71D

## Description

**Exécution:**

Maillet à frappe amortie avec amortissement des rebonds et embouts fonctionnels amovibles pour une utilisation comme maillet à frappe amortie normal. Corps en fonte fine robuste en deux pièces, en acier pour traitement thermique de haute qualité. Embouts combinables et interchangeables. Avec manche en Hickory, verni.

**Utilisation:**

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

**Pièce(s) de rechange:**

Manche de rechange, voir 752530 et embouts de rechange, voir 752540 – 752560.

## Description technique

Longueur tête avec embouts	175 mm
Longueur totale	500 mm
Longueur manche	400 mm
Ø faces de frappe des embouts	80 mm
Poids (sans embouts)	1895 g
Couleur	Noir
anti-rebond	oui

Embouts combinables	oui
Type de produit	Marteaux

---

## Accessoires

Manches de marteaux en Hickory Pour Ø de boîtier 80 mm	752530 80
Embout en nylon, dur pour maillet 80	752560 80
Embout en caoutchouc, doux pour maillet 80	752540 80