



Plate-forme roulante, double accès, Nombre de marches avec plancher: 3



Données de commande

N° commande	966270 3
GTIN	4003866419814
Classe d'article	96Z

Description

Exécution:

Plates-formes confortables avec marches de 200 mm de profondeur (inclinaison 60°). Plancher spacieux (600×800 mm) avec garde-corps (1 m de haut) et appui pour les pieds et les genoux. Quatre roulettes à ressort Ø 125 mm (dont 2 avec blocage).

Norme:

DIN EN 131-7

Remarque(s):

- **Main courante non fournie. A commander séparément sous le code art. 966225.**
- **Livrées en différents éléments à monter. Livraison sans montage.**

Description technique

Hauteur de plate-forme	0,72 m
Prof. surface de base	1,51 m
Nombre de marches avec plancher	3
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2

Avec garde-corps	oui
Poids	31 kg
Ø rouettes directrices	125 mm
Profondeur plate-forme	800 mm
Nombre de rouettes directrices sans blocage	2
Largeur plate-forme	600 mm
Largeur surface de base	0,77 m
Accessibilité	des deux côtés
Norme	DIN EN 131-7
Inclinaison marches	60 degré
Profondeur d'échelon/de marche	200 mm
Exécution marchepied	Marche
Stabilisateur genoux	oui
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Principe "two hands free"	oui
Type de produit	Plates-formes