



Echelle plate-forme télescopique, Nombre de marches avec plancher: 12



Données de commande

N° commande	966285 12
GTIN	4003866413287
Classe d'article	96Z

Description

Exécution:

Grande surface de travail 665×440 mm, avec garde-corps et stabilisateurs genoux. Réglage en hauteur aisé suivant le principe de l'échelle coulissante.

Avec consoles pivotantes. Déplacement aisé grâce à deux roulettes, également à l'état monté. Déploiement automatique des mains courantes et des garde-corps lors du montage.

Norme:

EN 131.

Description technique

Accessibilité	d'un seul côté
Stabilisateur genoux	oui
Longueur stabilisateurs (déployés)	2,5 m
Nombre de marches avec plancher	12
Nombre de roulettes	2
Hauteur de plate-forme sans garde-corps au pas	1,83 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15 m

Main courante	2
Poids	50 kg
Profondeur plate-forme	665 mm
Largeur stabilisateurs (déployés)	2,8 m
Norme	EN 131
Largeur stabilisateurs (repliés)	2,8 m
Largeur plate-forme	440 mm
Longueur stabilisateurs (repliés)	0,81 m
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Principe "two hands free"	oui
Safer Step	oui
Type de produit	Echelles plates-formes