


Garant

Rayonnage à dossiers d'appoint avec 1 échelle, Profondeur: 325 mm, Hauteur: 2400mm

**Données de commande**

N° commande	990405 2400
GTIN	4045197517852
Classe d'article	911

Description**Exécution:**

Echelle robuste sur pieds rectangulaires (50×25×1,25 mm) avec fentes d'accrochage tous les 40 mm pour fixer des traverses / tablettes. Echelle avec embouts en plastique. **Tablettes** en tôle galvanisée, **fendues pour le montage de cloisons**, avec barre de butée chanfreinée pour éviter tout glissement.

Coloris:

Echelle bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre**. Paire de traverses **toujours** en gris anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**.

Remarque(s):

- **Pour garantir la stabilité des rayonnages, il est nécessaire de prendre des mesures antibasculement lorsque le rapport hauteur/profondeur dépasse 5:1.**
- **Livraison en pièces détachées afin de limiter les frais de transport. Livraison sans montage.**

Description technique

Nombre de cadres profilés	1
---------------------------	---

Charge maximale	900 kg
Barre de butée	oui
Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur	975 mm
Profondeur	325 mm
Largeur tablette	946 mm
Nombre de tablettes	6
Pour nombre de classeurs	60
Hauteur	2400 mm
Largeur	975 mm
Largeur tablette dim. libres	900 mm
Profondeur tablette	325 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	120 kg
Réglage en hauteur au pas	40 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	Profondeur: 325 mm
Type de produit	Rayonnages à dossiers

Accessoires

Jeu de parois 5 pièces	990450
Tablette galvanisée avec paire de traverses	990430