

**Plate-forme roulante, double accès, Nombre de marches avec plancher: 4****Données de commande**

N° commande	966270 4
GTIN	4003866419821
Classe d'article	96Z

**Description****Exécution:**

Plates-formes confortables avec marches de 200 mm de profondeur (inclinaison 60°). Plancher spacieux (600×800 mm) avec garde-corps (1 m de haut) et appui pour les pieds et les genoux. Quatre roulettes à ressort Ø 125 mm (dont 2 avec blocage).

**Norme:**

**DIN EN 131-7**

**Remarque(s):**

- **Main courante non fournie. A commander séparément sous le code art. 966225.**
- **Livrées en différents éléments à monter. Livraison sans montage.**

**Description technique**

Nombre de roulettes directrices sans blocage	2
Accessibilité	des deux côtés
Inclinaison marches	60 degré
Norme	DIN EN 131-7

Largeur plate-forme	600 mm
Nombre de marches avec plancher	4
Profondeur d'échelon/de marche	200 mm
Poids	36 kg
Hauteur de plate-forme	0,96 m
Prof. surface de base	1,79 m
Avec garde-corps	oui
Ø rouettes directrices	125 mm
Largeur surface de base	0,82 m
Profondeur plate-forme	800 mm
Nombre de rouettes directrices avec blocage	2
Exécution marchepied	Marche
Stabilisateur genoux	oui
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Principe "two hands free"	oui
Type de produit	Plates-formes