



Echelle pliante avec plate-forme, simple accès, Nombre de marches avec plancher: 12



Données de commande

N° commande	966272 12
GTIN	4003866416356
Classe d'article	96Z

Description

Exécution:

Echelle pliante à marches serties de 80 mm de profondeur. Grande plate-forme de travail avec revêtement en tôle d'aluminium striée (380×390 mm). Plateau en aluminium. De série, 2 mains courantes pour une montée et une descente sûres. Stabilité optimale grâce à 2 sangles en perlon très résistantes comme sécurité d'écartement (à partir de 5 marches).

Norme:

EN 131.

Description technique

Hauteur de travail env.	5,1 m
Profondeur plate-forme	390 mm
Hauteur de plate-forme	3,11 m
Plateau disponible	oui
Profondeur d'échelon/de marche	80 mm

Sécurité d'écartement	2 sangles en perlon très résistantes
Nombre de marches avec plancher	12
Largeur plate-forme	380 mm
Amplitude au sol	0,86 m
Main courante	2
Poids	22 kg
Accessibilité	d'un seul côté
Norme	EN 131
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Principe "two hands free"	oui
Safer Step	oui
Type de produit	Echelles plates-formes