



## Plate-forme roulante, double accès, Nombre de marches avec plancher: 5



### Données de commande

N° commande	966270 5
GTIN	4003866419838
Classe d'article	96Z

### Description

#### Exécution:

Plates-formes confortables avec marches de 200 mm de profondeur (inclinaison 60°). Plancher spacieux (600×800 mm) avec garde-corps (1 m de haut) et appui pour les pieds et les genoux. Quatre roulettes à ressort Ø 125 mm (dont 2 avec blocage).

#### Norme:

**DIN EN 131-7**

#### Remarque(s):

- **Main courante non fournie. A commander séparément sous le code art. 966225.**
- **Livrées en différents éléments à monter. Livraison sans montage.**

### Description technique

Hauteur de plate-forme	1,2 m
Largeur plate-forme	600 mm
Inclinaison marches	60 degré
Nombre de marches avec plancher	5

Profondeur plate-forme	800 mm
Poids	41 kg
Norme	DIN EN 131-7
Accessibilité	des deux côtés
Prof. surface de base	2,06 m
Nombre de roulettes directrices sans blocage	2
Ø roulettes directrices	125 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Profondeur d'échelon/de marche	200 mm
Avec garde-corps	oui
Largeur surface de base	0,87 m
Exécution marchepied	Marche
Stabilisateur genoux	oui
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Principe "two hands free"	oui
Type de produit	Plates-formes