



## Echelle plate-forme repliable Safemaster S, Nombre de marches avec plancher: 5



### Données de commande

N° commande	966275 5
GTIN	4003866416752
Classe d'article	96Z

### Description

#### Exécution:

Echelles plates-formes compactes avec marches de 80 mm de profondeur. Plate-forme de travail (400×400 mm) avec garde-corps sur 3 côtés et plateau. Stabilité optimale grâce à un assemblage rigide des deux côtés.

#### Norme:

**EN 131**

### Description technique

Accessibilité	d'un seul côté
Stabilisateur genoux	non
Norme	EN 131
Nombre de marches avec plancher	5
Profondeur d'échelon/de marche	80 mm
Main courante	2
Plateau disponible	oui

Poids	14,4 kg
Largeur plate-forme	400 mm
Hauteur de plate-forme	1,32 m
Sécurité d'écartement	Assemblage rigide des deux côtés
Profondeur plate-forme	400 mm
Prof. surface de base	1,25 m
Largeur surface de base	0,68 m
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Principe "two hands free"	oui
Safer Step	oui
Type de produit	Echelles plates-formes