

**Garant****Etau parallèle, Largeur mors: 100mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 967000 100    |
| GTIN             | 4045197693884 |
| Classe d'article | 91J           |

**Description****Exécution:**

**Grande précision de serrage grâce à un guidage prismatique de précision.**

**Ouverture vers l'arrière.** En fonte grise à haute résistance (GG 25) avec structure perlitique.

**Guidage prismatique de précision,** long et particulièrement exact. Logement de vis précis; vis à filetage trapézoïdal entièrement recouverte et protégée contre la poussière. Grande surface d'enclume, fraisée pour travaux de dressage légers. Les mors en acier trempé sont striés et remplaçables par des mors rectifiés (voir mors de rechange).

**Livraison:**

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

**Coloris:**

Gris argenté.

**Description technique**

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Matière             | Fonte à haute résistance (GG 25) |
| Sens d'ouverture    | ouverture vers l'arrière         |
| Poids               | 17 kg                            |
| Capacité de serrage | 145 mm                           |
| Largeur mors        | 100 mm                           |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Type de produit | Étau parallèle |
|-----------------|----------------|

## Accessoires

|   |                |
|---|----------------|
| Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, lisses, standard Largeur des mors 100 mm      | 967721 100     |
| Paire de mors de rechange striés Largeur mors 100 mm                                      | 967040 100     |
| Paire de mors d'étau magnétiques polyuréthane, prisme Largeur des mors 100 mm             | 967729 100     |
| Support pour étaux  | 967330         |
| Support pour étaux, bambou Taille 300X250   | 967328 300X250 |
| Paire de mors de rechange rectifiés Largeur mors 100 mm                                   | 967045 100     |
| Base pivotante seule Largeur mors 100 mm  | 967020 100     |
| Dispositif de déplacement vertical pour étau 967000 Pour étaux réf. 100                   | 967500 100     |
| Paire de mors d'étau magnétiques polyuréthane, striés Largeur des mors 100 mm             | 967728 100     |
| Paire de mors d'étau magnétiques caoutchouc, lisses Largeur des mors 100 mm               | 967727 100     |
| Paire de mors d'étau en alliage léger avec ressorts de préhension Largeur des mors 100 mm | 967711 100     |
| Paire de mors d'étau magnétiques alu. / revêtement fibres, lisses Largeur des mors 100 mm | 967724 100     |
| Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, profilé Largeur des mors 100 mm               | 967722 100     |
| Paire de mors d'étau magnétiques feutre, lisses Largeur des mors 100 mm                   | 967726 100     |
| Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, prisme Largeur des mors 100 mm                | 967723 100     |