

Ansell**Boîte de gants jetables TouchNTuff® 92-670, Taille des gants: 7****Données de commande**

N° commande	094720 7
GTIN	076490493349
Classe d'article	04P

Description**Exécution:**

Gants jetables en boîte distributrice. Catégorie III. Non poudrés.

TouchNTuff® 92-670. Sans silicone et sans cire. Extrémités des doigts texturées. Homologation pour le contact alimentaire. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norme:

EN 374

Description technique

Taille des gants	7
Epaisseur de paroi	0,1 mm
Temps de perméation pour le cyclohexane 99 %	>480 min
Temps de perméation pour l'éthanol 95 %	<10 min
Temps de perméation pour l'isopropanol 99 %	30-40 min
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 40 %	>480 min
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 50 %	>480 min

Série	TouchNTuff®
Catégorie de protection	Catégorie III
Type de gants	Gants jetables
Propriété des gants	Sans silicone
Propriété des gants	Certification pour le contact alimentaire
Propriété des gants	Hypoallergénique
Propriété des gants	sans latex
EN 374	Type B (JKT)
Résistance aux produits chimiques	JKT
Matière	Nitrile
Classe de protection	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Matériau support	Nitril
Revêtement	Nitril
Epaisseur	0,11 mm
Longueur	240 mm
Contenu	100
Poids	3 g
Couleur	Bleu
Applications	Précision
AQL	1,5
Utilisation	jetable
Type de produit	Gants jetables