



Scie à ruban sans fil compacte, Type: M18CBS125



Données de commande

N° commande	078205 M18CBS125
GTIN	4002395262779
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Scie à ruban sans fil FUEL™ compacte et puissante avec moteur sans charbons POWERSTATE™ pour un sciage mobile.

- **Changement de ruban aisé et sans outil.**
- **Fonctionnement sans vibrations pour une coupe précise.**
- **Frein moteur QUICKSTOP.**
- **Vitesse du ruban réglable progressivement.**
- **Capacité de coupe 125×125 mm.**
- **Construction métallique robuste, crochet en métal.**
- **Eclairage à LED**

Livraison:

Avec chargeur, 2×batteries RED LITHIUM-ION™, ruban bimétal, valise de transport. Attention: aucune livraison express (par air) possible hors de l'Allemagne.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires adaptés, voir codes art. 073816 et suivants ainsi que 073809 et suivants.

Lames de scie ruban adaptées, voir 173480 et 173500.

Emballage: Valise

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type HB 18 V

Tension de la batterie: 18 V

Capacité de la batterie: 5 A·h

Vitesse de la bande: 0 - 116 m/min

Profondeur de coupe max. 90°: 125 mm

Largeur lame de scie ruban: 13 mm

Longueur lame de scie ruban: 1140 mm

Description technique

Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Profondeur de coupe max. 90°	125 mm
Tension de la batterie	18 V
Largeur lame de scie ruban	13 mm
Vitesse de la bande	0 - 116 m/min
Référence fabricant	M18CBS125
Longueur lame de scie ruban	1140 mm
Poids	7,3 kg
Capacité de la batterie	5 A·h
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	2
Emballage	Valise
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type HB 18 V

Accessoires

Li-Ion Système M18B5 Type de batterie, tension de batterie MB18 V	073816 MB18
Chargeur sans fil Type M1218C	073840 M1218C
Chargeur sans fil Type M1218FC	073840 M1218FC
Lame de scie ruban 13×1138 Dents / pouce 6/10	173500 6/10
Lame de scie ruban 13×1138 Dents / pouce 8/12	173480 8/12
Lame de scie ruban 13×1138 Dents / pouce 10/14	173500 10/14
Lame de scie ruban 13×1138 Dents / pouce 8/12	173500 8/12

