

**Ansell****Boîte de gants jetables TouchNTuff® 92-600, Taille des gants: 7****Données de commande**

N° commande	094721 7
GTIN	076490493387
Classe d'article	04P

**Description****Exécution:**

Gants jetables en boîte distributrice. Catégorie III. Non poudrés.  
TouchNTuff® 92-600. Sans latex - pas de risque d'allergie de type I. Profil adhésivé lisse.  
Homologation pour le contact alimentaire. AQL 1,5 (EN 374-2).

**Norme:**

EN 374

**Description technique**

Epaisseur de paroi	0,12 mm
Taille des gants	7
Temps de perméation pour l'acétonitrile 99 %	<10 min
Temps de perméation pour le cyclohexane 99 %	>480 min
Temps de perméation pour le diméthylsulfoxyde 99 %	<10 min
Temps de perméation pour l'éthanol 95 %	<10 min
Temps de perméation pour l'isopropanol 99 %	60-120 min

Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 50 %	>480 min
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 50 %	>480 min
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 96 %	<10 min
Série	TouchNTuff®
Type de gants	Gants jetables
Catégorie de protection	Catégorie III
Propriété des gants	Certification pour le contact alimentaire
Propriété des gants	sans latex
Propriété des gants	Hypoallergénique
Propriété des gants	Sans silicone
EN 374	Type B (JKPT)
Résistance aux produits chimiques	JKPT
Matière	Nitrile
Classe de protection	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Matériau support	Nitril
Revêtement	Nitril
Epaisseur	0,13 mm
Longueur	240 mm
Contenu	100
Poids	3,1 g
Couleur	Vert
Applications	Précision
AQL	1,5
Utilisation	jetable
Type de produit	Gants jetables