



## Coupe-tubes sans fil, Type: C12PC/0



### Données de commande

N° commande	078218 C12PC/0
GTIN	4002395236374
Classe d'article	03L

### Description

#### Exécution:

**Coupe-tubes compact sans fil** avec tête de coupe inoxydable. **Adaptation automatique** au Ø du tube. **Coupe rapide**, p. ex. tube de cuivre de Ø 15 mm en moins de 3 secondes. Largeur totale 40 mm, écartement par rapport au mur min. 40 mm. **Batteries et chargeur non fournis.** Coupe-tubes pour **tubes en cuivre** Ø 12 – 28 mm.

#### Remarque(s):

Batteries, voir à partir du code art. 073814.

### Description technique

Tension de la batterie	12 V
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Poids	1,5 kg
Référence fabricant	C12PC-0
Plage de vitesses de rotation	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Particularité	5
Ø tube max. cuivre	12 - 28 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	0

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 12 V
Type de produit	Coupe-tubes

---

## Accessoires

Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion Système M4B2/M12B2 Type de batterie MB12	073814 MB12
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C