

**ASATEX****Paire de gants de protection contre le froid 3677V, Taille des gants: 11****Données de commande**

N° commande	094811 11
GTIN	4029201140854
Classe d'article	09H

**Description****Exécution:**

**3677V.** Gants avec **doublure en acrylique très chaude et agréable**. Prise optimale lors de la manipulation de pièces mouillées grâce au revêtement vinyle HPT®. Ne retiennent pas l'huile et la graisse.

**Norme:**

**3677V.** Gants avec **doublure en acrylique très chaude et agréable**. Prise optimale lors de la manipulation de pièces mouillées grâce au revêtement vinyle HPT®. Ne retiennent pas l'huile et la graisse.

**Utilisation:**

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

**Utilisation - Descriptif:**

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

**Norme:**

EN 388; EN 511

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Remarque(s) - Descriptif:**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Couleur: noir

## Description technique

EN 388 Résistance à l'abrasion	3
Sans silicone	oui
Taille des gants	11
Respirabilité	Non disponible
Préhension à l'humidité	Bon
Ajustement	Excellent
Protection contre le froid	Bon
EN 388 Résistance à la perforation	1
Matériau revêtement	PVC
Préhension à l'huile	Bon
Matériau doublure	Acrylique
EN 388 Résistance à la déchirure	2
Sensibilité	Non disponible
Sans DMF	oui
EN 388 Résistance à la coupure par lame	2
Protection contre la chaleur	Non disponible
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants de protection contre le froid
Propriété des gants	Sans silicone
Propriété des gants	Sans DMF
Contenu	6
Utilisation	réutilisable
Applications	Polyvalents
EN 388:2016	3131X
EN 511	010
Matériau support	Polyamide / Acrylique

Revêtement	HPT/Vinyle
Variante de revêtement	Revêtement 3/4
Couleur	noir
Poids	53 g
Type de produit	Gants de protection contre le froid