

Garant**Jeu de forets courts HSS-Co8 113140, type FS, en coffret, TiAlN, Type: 1-10****Données de commande**

N° commande	113540 1-10
GTIN	4045197008442
Classe d'article	11B

Description**Exécution:**

Coffret composé de forets courts 113140.

Particulièrement **rigides et résistants** grâce à l'**âme renforcée**.

Taillés avec une grande précision de concentricité.

Avec amincissement type S (spécial).

Avantage(s):

Idéal pour les perçages de faible profondeur (env. 2 – 4xD) sur machines CN et automatiques.

Queue: Queue cylindrique

Nombre de dents Z: 2

Plage du foret: 1 - 10 mm

Nombre de forets: 19

Par incrément de: 0,5 mm

Description technique

Par incrément de	0,5 mm
Nombre de forets	19

Plage du foret	1 - 10 mm
Queue	Queue cylindrique
Nombre de dents Z	2
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS Co 8
Norme	DIN 1897
Type	FS
Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	130 degré
Angle d'hélice	38 degré
Arrosage interne	non
en coffret	oui
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	87 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	56 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	50 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	50 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	35 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	30 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	6 m/min	S
Uni	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		

av. arrosage max.

adaptée

Accessoires

Foret court HSS-Co8 FS Ø DC h8 4 mm	113140 4
Foret court HSS-Co8 FS Ø DC h8 9,5 mm	113140 9,5
Foret court HSS-Co8 FS Ø DC h8 7 mm	113140 7
Foret court HSS-Co8 FS Ø DC h8 6,5 mm	113140 6,5
Foret court HSS-Co8 FS Ø DC h8 2 mm	113140 2
Foret court HSS-Co8 FS Ø DC h8 4,5 mm	113140 4,5
Foret court HSS-Co8 FS Ø DC h8 9 mm	113140 9
Foret court HSS-Co8 FS Ø DC h8 5,5 mm	113140 5,5
Foret court HSS-Co8 FS Ø DC h8 1,5 mm	113140 1,5
Foret court HSS-Co8 FS Ø DC h8 5 mm	113140 5
Foret court HSS-Co8 FS Ø DC h8 1 mm	113140 1
Foret court HSS-Co8 FS Ø DC h8 3,5 mm	113140 3,5
Foret court HSS-Co8 FS Ø DC h8 10 mm	113140 10
Foret court HSS-Co8 FS Ø DC h8 8 mm	113140 8
Foret court HSS-Co8 FS Ø DC h8 7,5 mm	113140 7,5
Foret court HSS-Co8 FS Ø DC h8 3 mm	113140 3
Foret court HSS-Co8 FS Ø DC h8 8,5 mm	113140 8,5
Foret court HSS-Co8 FS Ø DC h8 2,5 mm	113140 2,5
Foret court HSS-Co8 FS Ø DC h8 6 mm	113140 6