

ASATEX**Paire de gants de protection contre le froid 3677V, Taille des gants: 8****Données de commande**

N° commande	094811 8
GTIN	4029201140823
Classe d'article	09H

Description**Exécution:**

3677V. Gants avec **doublure en acrylique très chaude et agréable**. Prise optimale lors de la manipulation de pièces mouillées grâce au revêtement vinyle HPT®. Ne retiennent pas l'huile et la graisse.

Norme:

3677V. Gants avec **doublure en acrylique très chaude et agréable**. Prise optimale lors de la manipulation de pièces mouillées grâce au revêtement vinyle HPT®. Ne retiennent pas l'huile et la graisse.

Utilisation:

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

Utilisation - Descriptif:

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

Norme:

EN 388; EN 511

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Remarque(s) - Descriptif:

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Couleur: noir

Description technique

Taille des gants	8
Protection contre le froid	Bon
Sans DMF	oui
Matériau doublure	Acrylique
Ajustement	Excellent
Sensibilité	Non disponible
Sans silicone	oui
Préhension à l'huile	Bon
EN 388 Résistance à la déchirure	2
Matériau revêtement	PVC
EN 388 Résistance à la perforation	1
Préhension à l'humidité	Bon
EN 388 Résistance à la coupure par lame	2
Protection contre la chaleur	Non disponible
Respirabilité	Non disponible
EN 388 Résistance à l'abrasion	3
Type de gants	Gants de protection contre le froid
Catégorie de protection	Catégorie II
Propriété des gants	Sans silicone
Propriété des gants	Sans DMF
Contenu	6
Utilisation	réutilisable
Applications	Polyvalents
EN 388:2016	3131X
EN 511	010
Matériau support	Polyamide / Acrylique

Revêtement	HPT/Vinyle
Variante de revêtement	Revêtement 3/4
Couleur	noir
Poids	53 g
Type de produit	Gants de protection contre le froid