

ASATEX**Paire de gants de protection contre le froid 3677V, Taille des gants: 9****Données de commande**

N° commande	094811 9
GTIN	4029201140830
Classe d'article	09H

Description**Exécution:**

3677V. Gants avec **doublure en acrylique très chaude et agréable**. Prise optimale lors de la manipulation de pièces mouillées grâce au revêtement vinyle HPT®. Ne retiennent pas l'huile et la graisse.

Norme:

3677V. Gants avec **doublure en acrylique très chaude et agréable**. Prise optimale lors de la manipulation de pièces mouillées grâce au revêtement vinyle HPT®. Ne retiennent pas l'huile et la graisse.

Utilisation:

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

Utilisation - Descriptif:

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

Norme:

EN 388; EN 511

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Remarque(s) - Descriptif:

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Couleur: noir

Description technique

Préhension à l'huile	Bon
EN 388 Résistance à la coupure par lame	2
Ajustement	Excellent
Préhension à l'humidité	Bon
Matériau revêtement	PVC
Sans DMF	oui
Matériau doublure	Acrylique
Respirabilité	Non disponible
EN 388 Résistance à la perforation	1
Taille des gants	9
Sensibilité	Non disponible
Protection contre la chaleur	Non disponible
EN 388 Résistance à l'abrasion	3
EN 388 Résistance à la déchirure	2
Protection contre le froid	Bon
Sans silicone	oui
Type de gants	Gants de protection contre le froid
Catégorie de protection	Catégorie II
Propriété des gants	Sans silicone
Propriété des gants	Sans DMF
Contenu	6
Utilisation	réutilisable
Applications	Polyvalents
EN 388:2016	3131X
EN 511	010
Matériau support	Polyamide / Acrylique

Revêtement	HPT/Vinyle
Variante de revêtement	Revêtement 3/4
Couleur	noir
Poids	53 g
Type de produit	Gants de protection contre le froid