

Honeywell

Lunettes de protection confort Adaptec™, Taille: NORMAL



Données de commande

N° commande	096340 NORMAL
GTIN	883940301129
Classe d'article	09A

Description

Exécution:

Lunettes de protection confortables avec **support de nez réglable en hauteur et en largeur** et angle d'inclinaison ajustable pour un confort optimal. En outre, le serrage des branches peut être réglé en fonction des préférences personnelles et des conditions de travail. Modèle disponible en **deux largeurs** pour un ajustement optimal. Le nouveau revêtement HydroShield™ assure d'**excellentes propriétés anti-buée** et de **anti-rayures**.

Norme:

EN 166; EN 170

Caractéristique de la monture: Coussinets réglables au niveau du pont

Revêtement des verres: Résistant aux rayures

Revêtement des verres: Anti-buée

Protection anti-UV: Standard

Matériau verres: Polycarbonate

Identification des verres: 2C-1,2 B-D 1 FTKN

Description technique

Taille des lunettes	Normale
Matériau verres	Polycarbonate
Revêtement des verres	Résistant aux rayures
Revêtement des verres	Anti-buée
Identification des verres	2C-1,2 B-D 1 FTKN
Protection anti-UV	Standard

Série	Adaptec™
Identification de la monture	EN 166 FT
Caractéristique de la monture	Longueur des branches réglable
Caractéristique de la monture	Coussinets
Caractéristique de la monture	Inclinaison des branches réglable
Caractéristique de la monture	Coussinets réglables au niveau du pont
Type de produit	Lunettes de protection