


Garant
Foret conique de précision pour tôles HSS, TiN, Ø dents DC: 46-60mm

Données de commande

N° commande	118030 46-60
GTIN	4045197036551
Classe d'article	11C

Description
Exécution:

Avec pointe affûtée, pré-perçage inutile. Arêtes à conicité croissante et dépouille radiale de la circonférence à la meule permettant d'obtenir une coupe conique. Graduations indiquées dans les goujures. Queue avec 3 méplats.

Revêtement TiN: Vitesses de coupe et durée de vie accrues. Spécialement conçus pour les matériaux tendres et collants.

Utilisation:

Perçage sans bavures ni marques de vibration. Tôles d'acier 0,1 – 2 mm, inox 0,1 – 1 mm, métaux non ferreux: 0,1 – 5 mm, plastiques jusqu'à 10 mm.

Description technique

Ø dents D_c	46 - 60 mm
Longueur totale	96 mm
Ø queue	13 mm
Revêtement	TiN
Type d'outils	HSS
Norme	Norme usine
Queue	Queue à trois méplats de serrage

Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets étagés

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	adaptée		
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		