


Garant**Foret conique de précision pour tôles HSS, Ø dents DC: 46-60mm****Données de commande**

N° commande	118020 46-60
GTIN	4045197036483
Classe d'article	11C

Description**Exécution:**

Avec pointe affûtée, pré-perçage inutile. Arêtes à conicité croissante et dépouille radiale de la circonférence permettant d'obtenir une coupe conique. Graduations indiquées dans les goujures. Queue avec 3 méplats.

Utilisation:

Perçage sans bavures ni marques de vibration. Tôles d'acier 0,1 – 2 mm, inox 0,1 – 1 mm, métaux non ferreux: 0,1 – 5 mm, plastiques jusqu'à 10 mm.

Description technique

Longueur totale	96 mm
Ø dents D_c	46 - 60 mm
Ø queue	13 mm
Type d'outils	HSS
Norme	Norme usine
Queue	Queue à trois méplats de serrage
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets étagés

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		