

**Garant****Jeu de forets étagés HSS-E, Ø dents DC: 4-30mm****Données de commande**

N° commande	118330 4-30
GTIN	4045197036650
Classe d'article	11C

**Description****Exécution:**

Jeu de 3 forets étagés et 1 pâte à tarauder 118160 en coffret.

**Utilisation:**

Perçage et ébavurage de trous cylindriques dans des matériaux de 4 à 6 mm d'épaisseur.

**Contenu:**

1 foret étagé de chaque: 118320 réf. 4 – 12; 12 – 20; 20 – 30

Pâte à tarauder: 118160

**Description technique**

Etages de perçage au pas de	1 mm
Type d'outils	HSS E
Norme	Norme usine
Queue	Queue à trois méplats de serrage
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets étagés

---

## Accessoires

Pâte à tarauder Ø 29 mm×91 mm

118160

Foret étagé HSS-E Ø de coupe 4-12 mm

118320 4-12