


## PRYOR

**Caractère interchangeable individuel pour 085480, Hauteur écriture / caractère: 2,5//mm**



### Données de commande

N° commande	085481 2,5//
GTIN	5022044020887
Classe d'article	08W

### Description

#### Exécution:

Référence 1,5/\* à 5/\* = chiffre (0 - 9), lettre (A -Z) et caractère spécial (&, /, +, -, point, virgule).

Référence 1,5LEER à référence 5LEER – entretoise.

#### Remarque(s):

**L'étoile dans l'indication de référence sert de caractère de remplacement pour le caractère souhaité.**

A la commande, indiquer pour la référence (par ex. 3/\*) le caractère souhaité, par ex. 3/1, 3/A ou 3/&, etc.

Largeur caractère: 2,4 mm

Profondeur caractère: 19,05 mm

Hauteur caractère: 6,35 mm

### Description technique

Caractère	Barre oblique
Profondeur caractère	19,05 mm
Hauteur écriture	2,5 mm

Hauteur caractère	6,35 mm
Largeur caractère	2,4 mm
Type de produit	Poinçons à marquer manuels