



## Fraise à carotter carbure prof. de coupe 35 mm, Ø DC: 24mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 119000 24     |
| GTIN             | 4014586240114 |
| Classe d'article | 03G           |

### Description

#### Exécution:

Fraises à carotter en **carbure hautes performances** avec mandrin QuickIN.

**Longueur totale: 77 mm** pour toutes les tailles de fraises.

#### Adapté(s) pour:

Système de changement d'outil rapide et sans clé.

Convient pour unités de perçage FEIN, avec adaptateur également pour d'autres marques. La fraise à carotter n'enlève qu'un anneau de matière, dès lors gain de temps de 40 – 60 %.

#### Livraison:

**Sans** goupille de centrage.

#### Remarque(s):

Unités de perçage FEIN, voir 076520/ 076524/ 076526 groupe 0 – Fournitures industrielles.

La goupille de centrage 119019 est nécessaire lors de l'utilisation des fraises à carotter 119010 et 119000.

### Description technique

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Ø nom. D <sub>c</sub> | 24 mm             |
| Type d'outils         | Carbure           |
| Bague de couleur      | Sans              |
| Type de produit       | Outils à trépaner |

### Données utilisateur

|                                | <b>Adéquation</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Code ISO</b> |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Alu > 10% Si                   | moyennement adaptée |                      |                 |
| Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             |                      |                 |
| Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             |                      |                 |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             |                      |                 |
| Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |                      |                 |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | adaptée             |                      |                 |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | adaptée             |                      |                 |
| Fonte GG(G)                    | adaptée             |                      |                 |
| CuZn                           | adaptée             |                      |                 |
| Uni                            | adaptée             |                      |                 |
| Huile                          | adaptée             |                      |                 |
| av. arrosage max.              | adaptée             |                      |                 |
| av. arrosage min.              | moyennement adaptée |                      |                 |
| à sec                          | adaptée             |                      |                 |