



Fraise à carotter carbure prof. de coupe 35 mm, Ø DC: 17mm



Données de commande

N° commande	119000 17
GTIN	4014586240046
Classe d'article	03G

Description

Exécution:

Fraises à carotter en **carbure hautes performances** avec mandrin QuickIN.

Longueur totale: 77 mm pour toutes les tailles de fraises.

Adapté(s) pour:

Système de changement d'outil rapide et sans clé.

Convient pour unités de perçage FEIN, avec adaptateur également pour d'autres marques. La fraise à carotter n'enlève qu'un anneau de matière, dès lors gain de temps de 40 – 60 %.

Livraison:

Sans goupille de centrage.

Remarque(s):

Unités de perçage FEIN, voir 076520/ 076524/ 076526 groupe 0 – Fournitures industrielles.

La goupille de centrage 119019 est nécessaire lors de l'utilisation des fraises à carotter 119010 et 119000.

Description technique

Ø nom. D _c	17 mm
Type d'outils	Carbure
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Outils à trépaner

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	adaptée		
INOX > 900 N/mm ²	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		