

Garant**Foret à centrer carbure monobloc A, non revêtu, Ø DC k13: 5mm****Données de commande**

N° commande	121000 5
GTIN	4045197038395
Classe d'article	11E

Description**Exécution:**

Taillés directement dans le barreau de carbure. Goujures hélicoïdales.

Description technique

Avance f dans l'acier < 1100 N/mm ²	0,1 mm/tr
Ø nom. D _c	5 mm
Tolérance de queue	h6
Nombre de dents Z	2
Pour Ø pièce	63 – 100 mm
Ø queue D _s	12,5 mm
Longueur totale L	63 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 333
Type	A
Tolérance Ø nominal	k13
Angle de lamage	60 degré
Sens de la coupe	à droite
Queue	Queue cylindrique avec h6

Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Foret à centrer

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	200 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	180 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	160 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	75 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	65 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	50 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	30 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	25 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	70 m/min	K
CuZn	adaptée	160 m/min	N
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		