



Tirette Haas-Mikron R 3 / 45° avec alésage et ajustement étanche, Pour cône: 40



Données de commande

N° commande	308680 40
GTIN	4045197701008
Classe d'article	32Z

Description

Description:

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l'outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

Utilisation:

Pour les outils avec queue conique **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Remarque(s):

Version étanche – avec joint torique.

La clé de serrage et les ouvertures de clé adaptées sont disponibles dans notre eShop.

Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.

Description technique

Couple de serrage maximal	50 Nm
Filetage M	M16
Longueur totale L	57 mm
Ø moyeu D	23 mm
L ₁	32 mm
Ø tête D ₁	15 mm

Pour cône SA avec code couleur	SA 40
Pour cône	40
Ouverture	19 mm
Norme pour les tirettes	MAS 403
Type de produit	Tirettes

Accessoires

Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308825 40
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40