



Trépan complet (sans anneau de sécurité) avec 1 lame oblique HSS-E 119550, Type: LILIPUT



Données de commande

N° commande	119500 LILIPUT
GTIN	4033591019201
Classe d'article	16B

Description

Exécution:

Trépan complet (sans anneau de sécurité), avec 1 lame oblique HSS/E (119550) pour coupe oblique, pas d'accrochage de la lame.

Utilisation:

Sur perceuses fixes pour la découpe précise d'alésages ou de disques.

Remarque(s):

Pour la découpe circulaire, il est possible, pour les modèles 00/.. et 00A, d'utiliser plusieurs porte-lames sur la traverse.

Description technique

Ø foret à centrer	5 mm
Capacité de coupe avec une lame	18 - 80 mm
Ø queue	10 mm
Type de produit	Trépan

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée		
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Alu > 10% Si	adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		