



## Trépan complet (sans anneau de sécurité) avec 1 lame oblique HSS-E 119550, Type: 00/12



### Données de commande

N° commande	119500 00/12
GTIN	4033591019218
Classe d'article	16B

### Description

#### Exécution:

Trépan complet (sans anneau de sécurité), avec 1 lame oblique HSS/E (119550) pour coupe oblique, pas d'accrochage de la lame.

#### Utilisation:

**Sur perceuses fixes** pour la découpe précise d'alésages ou de disques.

#### Remarque(s):

**Pour la découpe circulaire**, il est possible, pour les modèles 00/.. et 00A, d'utiliser plusieurs porte-lames sur la traverse.

### Description technique

Ø foret à centrer	6 mm
Capacité de coupe avec une lame	30 - 200 mm
Ø queue	12 mm
Type de produit	Trépan

### Données utilisateur

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Plastiques	adaptée		
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Alu > 10% Si	adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		