

Garant**Foret à centrer HSS B, non revêtu, Ø nom. DC k12: 1,25mm****Données de commande**

N° commande	111520 1,25
GTIN	4045197000880
Classe d'article	11A

Description**Exécution:**

Taillés dans la masse et dépouillés.

Avec chanfrein de protection supplémentaire (angle de protection de 120°), goujures hélicoïdales.**Description technique**

Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,02 mm/tr
Pour Ø pièce	8 – 10 mm
Ø nom. D _c	1,25 mm
Nombre de dents Z	2
Tolérance de queue	h7
Ø queue D _s	5 mm
Longueur totale L	40 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 333
Type	B
Tolérance Ø nominal	k12
Angle de lamage	120 degré

Sens de la coupe	à droite
Queue	Queue cylindrique avec h7
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Foret à centrer

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	70 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	45 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	40 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	30 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	25 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	10 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	8 m/min	P
CuZn	adaptée	80 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		