

**Garant****Foret à centrer HSS Type A / gauche, non revêtu, Ø nom. DC k12: 6,3mm****Données de commande**

N° commande	111250 6,3
GTIN	4045197000521
Classe d'article	11A

**Description****Exécution:**

Taillés dans la masse et dépouillés.

**Coupe à gauche**, goujures hélicoïdales.**Description technique**

Tolérance de queue	h7
Nombre de dents Z	2
Pour Ø pièce	100 – 150 mm
Ø nom. D <sub>c</sub>	6,3 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/tr
Ø queue D <sub>s</sub>	16 mm
Longueur totale L	71 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 333
Type	A
Tolérance Ø nominal	k12
Angle de lamage	60 degré
Sens de la coupe	Gauche

Queue	Queue cylindrique avec h7
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Foret à centrer

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	70 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	45 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	40 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	30 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	25 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	10 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	8 m/min	P
CuZn	adaptée	80 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		