

**Garant****Lime de polissage diamantée souple CaraFin, Grain: D64µm****Données de commande**

N° commande	529115 D64
GTIN	4045197994660
Classe d'article	51G

**Description****Exécution:**

Lime de polissage avec **corps de base en métal souple**. Face supérieure en **PU élastique**, avec une face à revêtement de grain diamant. Aspect très homogène grâce aux diamants multicristallins.

**Avantage(s):**

Évite les temps morts dus à la préparation et au nettoyage, comme dans le cas des pâtes diamant.

**Utilisation:**

Idéal pour les travaux de polissage sur surfaces concaves et convexes. Convient pour les **matériaux durs tels que le carbure, la fonte, les aciers trempés, la céramique et les métaux non ferreux**.

**Description technique**

Grain	D64
Degré de finesse	Polissage
Abrasifs	Diamant
Abréviation de l'abrasif	D
Largeur	14 mm
Longueur	165 mm
Type de produit	Limes diamant

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		