

**Garant****Chiffon de polissage diamanté CaraFin doux, 150×180 mm, Grain: D0,25µm**

## Données de commande

N° commande	552785 D0,25
GTIN	4045197994615
Classe d'article	51G

## Description

### Exécution:

**Outils de polissage diamantés CaraFin** avec une face à **revêtement de diamant monocristallin**. Les grains de diamant liés procurent une **plus grande efficacité** en comparaison avec les grains épars des pâtes à polir.

Chiffon de polissage doux pour un **polissage miroir précis** de surfaces polies finies sur des matériaux **doux et sensibles aux rayures**.

### Avantage(s):

Évite les temps morts dus à la préparation et au nettoyage, comme dans le cas des pâtes diamant.

**Chiffons de polissage diamantés** (microfibres) avec une face à revêtement de **diamant monocristallin**.

### Utilisation:

Pour un polissage manuel à sec rapide.

Pour un polissage manuel à sec rapide.

## Description technique

Dimensions	150×180 mm
Abréviation de l'abrasif	D
Grain	D0,25

Matière	Microfibres
Degré de finesse	Polissage miroir
Longueur	180 mm
Largeur	150 mm
Attribut des noms de produit	150×180 mm
Type de produit	Chiffons à polir

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		