

**Jeu d'alésoirs à main 160150 en coffret H7, Nombre d'alésoirs: 6****Données de commande**

N° commande	160175 6
GTIN	4045197994806
Classe d'article	120

Description**Exécution:**

Avec **hélice à gauche** 7 – 8° et entrée longue sur 1/5 de la longueur de coupe. Nombre de dents pair avec pas différentiel pour un alésage rond et exempt de facettes. Le listel rode l'alésage et guide l'alésoir.

Utilisation:

Pour trous débouchants (pas pour les trous borgnes). Convient également pour l'alésage avec coupe interrompue.

Contenu:

1 alésoir à main de chaque: Réf. 3; 4; 5; 6; 8; 10

Livraison:

Jeu de 6 alésoirs à main en coffret.

Description technique

Nombre d'alésoirs	6
Tolérance de perçage	H7
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 206 B

Angle d'hélice	7-8 degré
Utilisation avec le type d'alésage	Pour les trous débouchants
Type de produit	Embouts Philips

Accessoires

Alésoirs à mainH7 Ø nom. DC 6 mm	160150 6
Alésoirs à mainH7 Ø nom. DC 10 mm	160150 10
Alésoirs à mainH7 Ø nom. DC 5 mm	160150 5
Alésoirs à mainH7 Ø nom. DC 8 mm	160150 8
Alésoirs à mainH7 Ø nom. DC 3 mm	160150 3
Alésoirs à mainH7 Ø nom. DC 4 mm	160150 4