



Anémomètres multifonctions Kit débit d'air, Type: FR



Données de commande

N° commande	474162 FR
GTIN	4029547019371
Classe d'article	47B

Description

Exécution:

Anémomètre multifonction Testo 440 pour la mesure de la **vitesse d'écoulement et du débit dans le canal d'aération (m/s, m³/h)**. Sonde à hélice 16 mm pour la mesure de débits d'air élevés jusqu'à 50 m/s.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Analyseur de climat testo 440 474141 réf. 440, 3x piles Mignon AA, câble USB, coffret 474161 réf. K et certificat d'étalonnage. Sonde à hélice 474152 réf. FR

Description technique

Plage de mesure	0,6 - 50 m/s
Erreur admissible (m/s + % de la valeur mesurée)	±0,2 + 1 % (0,6 à 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 à 50 m/s) m/s
Température de fonctionnement	-10 - 70 °C
Indice de protection IP	IP 54

Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses	3
Type de pile	Mignon, AA
Interface	Port USB
Interface	Interface Bluetooth
Etalonnage	Prix sur demande
Type de produit	Anémomètres multifonctions

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6
---	------------