



Anémomètres multifonctions Kit humidité / température, Type: FT



Données de commande

N° commande	474164 FT
GTIN	4029547019395
Classe d'article	47B

Description

Exécution:

Anémomètre multifonction Testo 440 et sonde d'humidité et de température **pour la mesure de l'humidité et de la température dans des entrepôts, chambres froides et locaux de travail ainsi que dans les conduits de ventilation.**

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Analyseur de climat testo 440 474141 réf. 440, 3x piles Mignon AA, câble USB, sonde d'humidité et de température 474148 réf. FT, coffret 474161 réf. K et certificat d'étalonnage.

Description technique

Erreur admissible humidité relative	±2 %
Erreur admissible température	±0,5 °C
Plage de mesure température	-20 - 70 °C
Plage de mesure humidité relative	0 - 100 %

Indice de protection IP	IP 54
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de pile	Mignon, AA
Nombre de piles incluses	3
Etalonnage	Prix sur demande
Interface	Port USB
Interface	Interface Bluetooth
Type de produit	Sondes d'humidité et de température

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6
---	------------