



## Riveteuses sans fil M12BPRT, Type: M12BPRT



### Données de commande

N° commande	770450 M12BPRT
GTIN	4058546223502
Classe d'article	03L

### Description

**Exécution:**

Appareil sans fil pour tout usages.

**Avantage(s):**

- **Eclairage à LED de la zone de travail.**
- **Clip ceinture intégré.**

**Livraison:**

Avec batterie Li-Ion 073814 MB12 et chargeur dans un coffret en plastique, nez 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm.

**Remarque(s):**

Batteries et chargeurs de rechange adaptés, voir 073814, 073815, 073829, 073839 et 073840.  
Version sans batterie ni chargeur, voir 770450 M12BPRT-0.

### Description technique

Pour rivets aveugles tous matériaux jusqu'à	4,8 mm
Force de traction	9000 N
Course de l'appareil	20,32 mm

Poids, batterie comprise	2,1 kg
Tension de la batterie	12 V
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	1
Capacité de la batterie	2 Ah
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 12 V
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Type de produit	Riveteuses

## Accessoires

Li-Ion Système M12B6 Type de batterie MB12	073829 MB12
Li-Ion Système M12B4 Type de batterie MB12	073815 MB12
Li-Ion Système M4B2/M12B2 Type de batterie MB12	073814 MB12
Jeu de mâchoires Type 1	770452 1
Kit de base batterie Type M12NRG4	073839 M12NRG4
Jeu de nez de rechange 4 pièces Nombre de pièces 4	770451 4
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC