



## Coiffe ignifuge, Type: M407



### Données de commande

N° commande	097188 M407
GTIN	4046719713059
Classe d'article	04G

### Description

#### Exécution:

La coiffe difficilement inflammable **combine une protection respiratoire confortable avec une protection oculaire et faciale** suivant EN 166 et une protection de la tête suivant EN 397. Une visière transparente en polycarbonate protège des dangers mécaniques et chimiques. Fermeture à cliquet pour un réglage de taille individuel et rapide. Protection de la nuque et des épaules **difficilement inflammable** en Nomex.

#### Utilisation:

Toutes les applications industrielles nécessitant une protection respiratoire tout comme une protection oculaire, faciale et de la tête, par ex. fonderies, construction de tunnels.

#### Norme:

EN 12941 Schutzstufe TH3; EN 397; EN 166.

#### Adapté(s) pour:

- **097280 Protection respiratoire à ventilation assistée Jupiter™.**
- **097281 Protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR-600.**
- **097180 Protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR-300+.**

### Description technique

Référence fabricant	M407
---------------------	------

Poids	1066 g
Série	M400
Matériau verres	Polycarbonate
Revêtement des verres	Anti-buée
Revêtement des verres	Résistant aux rayures
Type de produit	Coiffes pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée