


**MIRKA****Disque abrasif auto-agrippant (CER) Perforations multiples, Ø 150 mm, Grain: 120****Données de commande**

N° commande	567557 120
GTIN	6416868702965
Classe d'article	56M

**Description****Exécution:**

Disques abrasifs auto-agrippant avec **support papier**. Le revêtement anti-poussière empêche un encrassement précoce. Le dos du disque est pourvu de tissu auto-agrippant.

Disque abrasif auto-agrippant **MIRKA IRIDIUM®** composé d'un mélange de grain de céramique (CER) et de grain d'oxyde d'aluminium (A), revêtement anti-poussière, grande capacité d'enlèvement de matière et longue durée de vie.

**Utilisation:**

Sur **ponceuses excentriques** avec plateau-support auto-agrippant, p. ex. 567990 (aspiration possible). **Produit universel** pour le ponçage grossier, intermédiaire et fin sur toutes les surfaces métalliques et plastiques, les systèmes de vernissage et le bois.

Idéal pour les **surfaces tendres** et **dures**.

**Description technique**

Série	IRIDIUM®
Grain	120
Ø disque	150 mm

Abrasifs	Grain de céramique (CER)
Abrasifs	Particules minérales d'oxyde d'aluminium (A)
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 150 mm
Aspiration de poussières possible	oui
Vitesse de rotation maximale	40 m/s
Type de produit	Disque abrasif auto-agrippant

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	Adapté		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	Adapté		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	Adapté		
Acier < 55 HRC	Adapté		
Acier < 60 HRC	Adapté		
Acier < 67 HRC	Moyennement adapté		
INOX	Adapté		
Ti	Moyennement adapté		
CuZn	Adapté		
Plastique, PRFV	Adapté		
Bois	Adapté		
Peinture	Adapté		
Uni	Adapté		
à sec	Adapté		