

Garant**Tarauts machine pour trous débouchants, non revêtu, MF: M1,6X0,25****Données de commande**

N° commande	130000 M1,6X0,25
GTIN	4045197997524
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 91 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 25 pcs.

Fabrication spéciale – reprise impossible

Description technique

Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Classe de tolérance	6H +0,20

Nombre de goujures	2
Longueur totale L	40 mm
Profondeur de filetage	4,8 mm
Carré corps □	2,1 mm
Nombre de dents Z	2
Pas de filetage	0,25 mm
Norme	DIN 371
Ø perçage	1,35 mm
Type d'outils	HSS E
Filetage Ø	1,6 mm
Ø queue D _s	2,5 mm
Type de filetage	MF
Taille de filetage	M1,6×0,25
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud