

Garant
Tarauts machine pour trous débouchants, non revêtu, MF: M4X0,35

Données de commande

N° commande	130000 M4X0,35
GTIN	4045197997746
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 35 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 3 pcs.

Fabrication spéciale – reprise impossible

Description technique

Ø queue D _s	4,5 mm
Profondeur de filetage	12 mm
Nombre de goujures	3
Nombre de dents Z	3
Filetage Ø	4 mm
Longueur totale L	63 mm
Ø perçage	3,65 mm
Pas de filetage	0,35 mm
Carré corps □	3,4 mm
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX

Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Classe de tolérance	6H +0,20
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 371
Type de filetage	MF
Taille de filetage	M4×0,35
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud