

**Garant****Tarauts machine pour trous débouchants, non revêtu, MF: M8X1****Données de commande**

N° commande	130000 M8X1
GTIN	4045197997951
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 3 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: MF  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 371  
Classe de tolérance: ISO 1 4H  
Classe de tolérance: ISO 1X 4HX  
Classe de tolérance: ISO 2 6H  
Pas de filetage: 1 mm  
Longueur totale L: 90 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 8 mm  
Carré corps □: 6,2 mm  
Ø perçage: 7 mm

**Description technique**

Filetage Ø	8 mm
Nombre de dents Z	3
Longueur totale L	90 mm
Profondeur de filetage	24 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	8 mm
Nombre de goujures	3

Carré corps □	6,2 mm
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Classe de tolérance	6H +0,20
Ø perçage	7 mm
Norme	DIN 371
Type d'outils	HSS E
Pas de filetage	1 mm
Type de filetage	MF
Taille de filetage	M8x1
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite

Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud