

Garant**Tarauts machine pour trous débouchants, non revêtu, Type: NO.0-80****Données de commande**

N° commande	130030 NO.0-80
GTIN	4062406000011
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 91 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 25 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNF
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 371
Filets au pouce: 80
Filetage Ø: 1,53 mm
Longueur totale L: 40 mm
Ø queue D_s: 2,5 mm
Carré corps □: 2,1 mm
Ø perçage: 1,25 mm

Description technique

Norme	DIN 371
Pas de filetage	0,318 mm
Nombre de dents Z	2
Longueur totale L	40 mm
Ø queue D _s	2,5 mm
Ø perçage	1,25 mm
Filets au pouce	80

Type d'outils	HSS E
Nombre de goujures	2
Filetage Ø	1,53 mm
Carré corps □	2,1 mm
Profondeur de filetage	4,59 mm
Type de filetage	UNF
Taille de filetage	0-80 UNF
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud